

Set pamučnih rukavica, veličina rukavice: 10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094200 10
GTIN	4029201131456
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

Rukavice **za manje opasne poslove i montažu**, za zaštitu od ogrebotina, žuljeva i prljavštine. Rukavice od laganog **trikotažnog pamuka s područjima između prstiju**, prikladna i za nošenje ispod drugih rukavica.

Upotreba:

Suha, čista okruženja; fina montaža, elektronički i instalacijski radovi.

Pranje: Ručno pranje

Boja: bijeli

Tehnički opis

Mokro prianjanje	ne postoji
EN 388 otpornost na trganje	ne postoji
Veličina rukavice	10
EN 388 zaštita od uboda	ne postoji
Udobnost	dobro
EN 388 zaštita od rezova	ne postoji

Uljni hvat	ne postoji
Prozračnost	vrlo dobro
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Sadržaj garniture	12
EN 388 otpornost na trenje	ne postoji
Toplinska zaštita	ne postoji
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Pamučne rukavice
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Pranje	Ručno pranje
Sušenje	sušenje
Duljina	260 mm
Primjena	višekratno
Sadržaj	12 par
Boja	bijeli
Područje primjene	Preciznost
Materijal nosača	Pamuk
Varijanta presvlake	bez presvlake
Težina	13 g
Materijal	Pamuk
Vrsta proizvoda	Pamučne rukavice