



Multiplikator zakretnog momenta od vel. 1300 u plastičnom koferu, maks. izlazni moment: 1000Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659980 1000
GTIN	5060207565622
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost.

Ulazni pogon s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. **Izlazni pogon** s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).

Iznimno precizan prijenos sa brušenim zupčanicima i honanim provrtima jamči točno i dosljedno ponavljanje multiplikacije momenta. Jedinствена točnost od najmanje $\pm 4\%$. Vrlo kompaktna i lagana izvedba, izuzetno izdržljiv i jednostavan za održavanje.

Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

Napomena:

Alternativne naprave za podupiranje za br. 659980 vel. 2000 i 7000 dostupne na zahtjev. Br. 659980 vel. 2000 na upit dostupno s elektroničkim senzorima za izmjerene vrijednosti.

Tehnički opis

Težina	1,5 kg
maksimalni ulazni moment	200 Nm
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja	250 Nm
Četverokutni nastavak	3/4 col
Izlazni Četverokut	1/2 col
Nepovratna blokada	ne
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta	1:5
Duljina D (L)	273 mm
Ø D	65 mm
Osigurač protiv preopterećenja	da
Broj potpornih uređaja	2
Visina H	63 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja	4 %
Dimenzije: R1	55 mm
Dimenzije: R2	143 mm
Vrsta proizvoda	Momentni ključ