

Garant**Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama, ukupna duljina: 200mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700940 200
GTIN	4045197416971
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta