



Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700400 200
GTIN	4003773043089
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do \emptyset	2,2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do \emptyset	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta