

## Kutija za alat od čeličnog lima „Robust“, tip: 5/530



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693465 5/530
GTIN	2050001021779
Razred artikla	66K

### Opis

#### Izvedba:

Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje). Poklopac se pričvršćuje neprekinutom trakom sa šarkama.

**Posebno snažna izvedba**, djelomično od **0,9 mm čeličnog lima**.

#### Lakiranje:

Kutije su sa svih strana plave, prevučene prahom.

### Tehnički opis

Vanjska mjera širina	200 mm
Vanjska mjera duljina	530 mm
Izvedba	5-dijelni
Vanjska mjera visina	200 mm
Težina	6,3 kg
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

### Pribor

Precizan lokotjednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50
Cilindrična brava na brojevnu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
Precizna cilindrična brava s visokim lukomjednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40
ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Lokot, standardna kvalitetarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50
Garnitura cilindričnih brava4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50