

Kutija za alat od čeličnog lima „Robust“, tip: 5/600



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693465 5/600
GTIN	8716736002745
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje). Poklopac se pričvršćuje neprekinutom trakom sa šarkama.

Posebno snažna izvedba, djelomično od **0,9 mm čeličnog lima**.

Lakiranje:

Kutije su sa svih strana plave, prevučene prahom.

Tehnički opis

Vanjska mjera duljina	600 mm
Vanjska mjera širina	200 mm
Izvedba	5-dijelni
Težina	6,6 kg
Vanjska mjera visina	200 mm
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

Pribor

Cilindrična brava na brojevnu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50
Lokot s bročanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40
Lokot, standardna kvalitetarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50
Lokot s bročanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukomjednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Lokot s bročanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
Precizan lokotjednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50
ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50