

Garant**Stupnjevana čeljust fiksna, za širinu čeljusti: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361296 125
GTIN	4045197912435
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S prevlakom, kaljeno i brušeno. Uključujući pričvrzne vijke.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140-361151.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Br. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G te Allmatic Titan 1 i Allmatic SC125.

Napomena:

Montaža prednje čeljusti pomoću M6 vijka.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Duo

odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
Duljina čeljusti l	104 mm
Visina h ₁	19 mm
c ₁	94 mm
Širina čeljusti b	125 mm
c	24 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust