

Garant**Stupnjevana čeljust pomična, za širinu čeljusti: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361295 125
GTIN	4045197912428
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S prevlakom, kaljeno i brušeno. Uključujući pričvrzne vijke.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140-361151.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Br. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G te Allmatic Titan 1 i Allmatic SC125.

Napomena:

Montaža prednje čeljusti pomoću M6 vijka.

Tehnički opis

Širina čeljusti b	125 mm
Visina h ₁	19 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
c ₁	59 mm
Duljina čeljusti l	82 mm

odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	Duo
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
c	24 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust