

**Kombinirana kliješta, polirana, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701500 140
GTIN	4003773215196
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	1,8 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	Fosfatirana kliješta, glava polirana.
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

