

**Snažna kombinirana kliješta, polirana, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700440 180
GTIN	4003773033134
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta