

**Kombinirana kliješta, polirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701500 160
GTIN	4003773040996
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,1 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	Fosfatirana kliješta, glava polirana.
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

