

**Momentni ključ osnovna naprava, maks. stezni moment: 80Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657500 80
GTIN	4045197566447
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.** Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657590.

**Funkcija:**

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

**Upotreba:**

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Dodatni pribor:**

Ključ za podešavanje br. 657520.

**Tehnički opis**

Težina	310 g
maskimalan okretni moment	80 Nm

Prihvati za nasadni alat	9x12 mm
Točnost mjerena momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	10 - 80 Nm
Priklučak	za utične alate (četverokutni prihvati)
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Ukupna duljina L	240 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje i podešavanje stezni moment 400 Nm	Momentni ključ bez skale maks. 020090 400
DAkkS kalibriranje 1000 Nm	Momentni ključ maks. stezni moment 020020 1000
DAkkS kalibriranje i podešavanje maks. stezni moment 1000 Nm	Momentni ključ bez skale 020190 1000

**Pribor**

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657630 1-1/4
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657630 1-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657630 1-3/8
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2
Ključ za podešavanje okretnog momenta	657520