

Kutija za alat od čeličnog lima, tip: 830



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693470 830
GTIN	2050001021793
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Čelični lim debljine 1 mm s utisnutim žljebovima. 2 ručke za nošenje i graničnik poklopca. Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje).

Lakiranje:

RAL 7001 srebrno siva, **presvučeno prahom.**

Vanjska mjera duljina: 830 mm

Vanjska mjera širina: 440 mm

Vanjska mjera visina: 340 mm

Duljina primjene: 790 mm

Širina primjene: 170 mm

Visina primjene: 50 mm

Tehnički opis

Duljina primjene	790 mm
Vanjska mjera širina	440 mm
Vanjska mjera visina	340 mm
Širina primjene	170 mm
Visina primjene	50 mm

Vanjska mjera duljina	830 mm
Težina	21 kg
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

Pribor

ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50
Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Lokot, standardna kvalitetarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Precizan lokotjednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukomjednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Cilindrična brava na brojevnu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50