

**Snažna kombinirana kliješta, polirana, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 700440 200 |
| GTIN | 4003773039679 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| ukupna duljina | 200 mm |
| Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø | 2,2 mm |
| Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø | 2,8 mm |
| Standard | DIN ISO 5746 |
| Drška | presvučeno plastikom |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC). |
| Materijal | Specijalni alatni čelik |
| Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana |
| bez iskrenja | ne |

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta