

**Momentni ključ osnovna naprava, maks. stezni moment: 200Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657500 200
GTIN	4045197566461
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.** Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657590.

**Funkcija:**

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

**Upotreba:**

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Dodatni pribor:**

Ključ za podešavanje br. 657520.

**Tehnički opis**

Težina	720 g
maskimalan okretni moment	200 Nm

Prihvati za nasadni alat	14x18 mm
Točnost mjerena momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	50 - 200 Nm
Ukupna duljina L	405 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Priklučak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkkS kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanje	Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkkS kalibriranje i podešavanje	Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

---

**Pribor**

Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Ključ za podešavanje okretnog momenta	657520
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4