

## Garant

### Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za unutarnje prstenove, broj kliješta: 4



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700132 4
GTIN	4045197524850
Razred artikla	71A

#### Opis

##### Izvedba:

Čeljusti i zglob kovani, šiljci od specijalnog celika, izradeni s posebnom preciznošću; utisnuti u tijelo kliješta. Kliješta crna, glava brušena, drške prevučene plastikom.

##### Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

##### Standard:

**DIN 5256 C** – für Innensicherungsringe.

##### Dio isporuke:

Po 1 kliješta za sigurnosne prstenove br. art. 719770 vel. J1; J2; J3; J4.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten

za unutarnji Ø sigurnosnog prstena: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø vrha: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

ukupna duljina, maksimalna: 140; 180; 225; 320 mm

#### Tehnički opis

Ø vrha	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
--------	-------------------------

za unutarnji Ø sigurnosnog prstena	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Broj kliješta	4
ukupna duljina, maksimalna	140; 180; 225; 320 mm
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Standard	DIN 5256 C
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

---

## Pribor

Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J3	719770 J3
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J4	719770 J4
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J2	719770 J2
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J1	719770 J1