

HOLEX**Snažna kombinirana kliješta, sjajno brušena, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700450 180
GTIN	4045197283511
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađeno
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta