



Dvosmjerna utična račna s izbacivačem QuickRelease, tip-4-kut pogon: 1-1/4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657590 1-1/4
GTIN	4018754139606
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Dvosmjerna račna s izbacivačem. S ručicom preklopne poluge.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

Tehnički opis

Visina h	14,5 mm
Širina b	22 mm
Utična drška	9×12 mm
Trajna opteretivost	40 Nm
Broj zubi	22
Serijski broj	725QR
Izlazni četverokut	1/4 col
osni razmak S	17,5 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Preklopna račna	da
Račna s izbacivačem	da
Vrsta proizvoda	Čegrtaljka