

**Snažna kombinirana kliješta, sjajno brušena, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700450 200
GTIN	4045197283528
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađeno
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta