


HOLEX

Garnitura kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za unutarnje prstenove, broj kliješta: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700135 4
GTIN	4045197492739
Razred artikla	72A

Opis

Izvedba:

Kovano na kalupu iz jednog komada čelika, vrhovi s plastičnom prevlakom.

Standard:

DIN 5256 C – gerade Backen, für Innensicherungsringe.

Dio isporuke:

Po 1 kliješta za sigurnosne prstenove br. art. 719805 vel. J1; J2; J3; J4.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten za unutarnji \varnothing sigurnosnog prstena: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

\varnothing vrha: 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

ukupna duljina, maksimalna: 135; 180; 225; 320 mm

Tehnički opis

ukupna duljina, maksimalna	135; 180; 225; 320 mm
\varnothing vrha	1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
Broj kliješta	4
za unutarnji \varnothing sigurnosnog prstena	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Standard	DIN 5256 C
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

Pribor

Kliješta za unutarnje prstenove tip J2	719805 J2
Kliješta za unutarnje prstenove tip J4	719805 J4
Kliješta za unutarnje prstenove tip J1	719805 J1
Kliješta za unutarnje prstenove tip J3	719805 J3