



Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 12,5Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S **fiksno ugrađenom račnom** - samo za desno stezanje.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 4 % podešene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Težina	340 g
maskimalan okretni moment	12,5 Nm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	1,5 - 12,5 Nm
Područje okretnog momenta	1 - 9 lbfft
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	174 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	124 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serija	MANOSKOP® 755R/1
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne

Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog ključa „SmartCheck“ maks. stezni moment 10 Nm	654650 10