



Asortiman moment odvijača, 16-dijelni potpuno izolirano, maks. stezni moment: 300cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659355 300
GTIN	4013288188335
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Plastična drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama olakšava prienos okretnog momenta te tako štedi ruke i šake. Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V** u skladu sa standardom **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Sadržaj:

Nastavak s prorezom: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

oštrice za Phillips: PH1 und PH2

Pozidriv-oštrice: PZ1 i PZ2

Oštrice za Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Pozidriv ravni (kombinirani profil): PZ/S1 i PZ/S2 (kombinirani profil)

Moment odvijač: 1 kom.

Kraftform-drška za izmjenjive nastavke: 1 kom.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	300 cNm
Područje okretnog momenta	1,2 - 3 Nm
Područje okretnog momenta	120 - 300 cNm

Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Kombinirani profil odvijača Pozidriv/Schlitz
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	izmjenjiva oštrica
Očitavanje	cNm
Protokoliranje podataka	ne
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Prikaz	analogno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Oznaka proizvođača	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2