

Garant**Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700340 180
GTIN	4045197416919
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta