



High-Power kružno svjetlo s upravljanjem po segmentima, Ø prstenastog svjetla: 66mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	492225 66
GTIN	2050002067424
Razred artikla	49K

Opis

Izvedba:

LED kružno svjetlo s integriranim kontrolorom za jednostavno rukovanje – odvojena upravljačka jedinica nije potrebna. Ergonomsko i intuitivno upravljanje za ljevake i dešnjake. Moguće postaviti 2 operativna razmaka (45 – 130 mm i 80 – 300 mm). Homogena rasvjeta. Segmentima je moguće pojedinačno upravljati. Funkcija memoriranja za preferirane postavke. Moguća integracija u ESD okruženju.

Prednost:

- **Podesivo više operativnih razmaka**
- **Vanjska upravljačka jedinica nije potrebna**
- **Fleksibilno i inteligentno upravljanje segmentima**

Dio isporuke:

Uključuje adapter Ø 66 mm na 58 mm, međunarodno napajanje (100 – 240 V), ključ za unutarnji šesterokut.

Dodatni pribor:

Difuzor, filter polarizacije, adapter za objektivu

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ø prstenastog svjetla	66 mm

visina prstenastog svjetla	31 mm
Širina prstenastog svjetla	128 mm
Duljina prstenastog svjetla	107 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Rasvjetna jedinica za mjerno sredstvo