

Garant

Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za unutarnje prstenove, broj kliješta: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700137 4
GTIN	4045197553522
Razred artikla	71A

Opis

Izvedba:

Čeljusti i zglobovi kovani, šiljci od specijalnog celika, izradeni s posebnom preciznošću; utisnuti u tijelo kliješta. Kliješta crna, glava brušena, drške prevučene plastikom.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Standard:

DIN 5256 D – für Innensicherungsringe.

Dio isporuke:

Po 1 kliješta za sigurnosne prstenove br. art. 719770 vel. J11; J21; J31; J41.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen unutarnji prsten za unutarnji \varnothing sigurnosnog prstena: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

\varnothing vrha: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

ukupna duljina, maksimalna: 130; 170; 210; 305 mm

Tehnički opis

\varnothing vrha	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
ukupna duljina, maksimalna	130; 170; 210; 305 mm

Broj kliješta	4
za unutarnji Ø sigurnosnog prstena	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen unutarnji prsten
Standard	DIN 5256 D
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

Pribor

Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J11	719770 J11
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J21	719770 J21
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J41	719770 J41
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J31	719770 J31