

**Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 40Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657300 40
GTIN	2050001017222
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S preklopnom nasadnom račnom – lijevo stezanje vrši se prespajanjem nasadnih alata.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±4 % podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	677 g
Izlazni Četverokut	3/8 col
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	40 Nm
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	4 - 40 Nm
Područje okretnog momenta	4 - 30 lbfft
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	189,5 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	234,5 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	17,5 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	172 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Serija	MANOSKOP® 755
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2

Momentni ključ osnovna naprava maks. stezni moment 40
Nm

657410 40