

**Garant****Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama, ukupna duljina: 160mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700940 160
GTIN	4045197416957
Razred artikla	71B

## Opis

**Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik.

## Tehnički opis

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	160 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,1 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta