

**Garant****Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za vanjske prstenove, broj kliješta: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700142 4
GTIN	4045197524867
Razred artikla	71A

**Opis****Izvedba:**

Čeljusti i zglob kovani, šiljci od specijalnog celika, izradeni s posebnom preciznošću; utisnuti u tijelo kliješta. Kliješta crna, glava brušena, drške prevučene plastikom.

Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje.**

**Prednost:**

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

**Standard:**

**DIN 5254 A** – für Außensicherungsringe.

**Dio isporuke:**

Po 1 kliješta za sigurnosne prstenove br. art. 719870 vel. A0; A1; A2; A3.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan vanjski prsten

za vanjski Ø sigurnosnog prstena: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø vrha: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

ukupna duljina, maksimalna: 140; 140; 185; 230 mm

**Tehnički opis**

Broj kliješta	4
Ø vrha	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
ukupna duljina, maksimalna	140; 140; 185; 230 mm
za vanjski Ø sigurnosnog prstena	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Standard	DIN 5254 A
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

---

## Pribor

Precizna kliješta za vanjske prstene tip A3	719870 A3
Precizna kliješta za vanjske prstene tip A1	719870 A1
Precizna kliješta za vanjske prstene tip A0	719870 A0
Precizna kliješta za vanjske prstene tip A2	719870 A2