

**Garant****Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700340 200
GTIN	4045197416933
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,8 mm
ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta