



Adapter s magnetom / brzim spajanjem, 6-kutna drška: 6,3R



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 675020 6,3R |
| GTIN | 4013288104045 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.

„**Rapidaptor**” adapter s automatskim brzim **spajanjem** i magnetom za nastavke C 6,3 i E 6,3 (magnet drži vijak). Prstenasti magnetski tuljac sa slobodnim hodom na plivajućim ležajevima pouzdano će fiksirati i dugačke i teške vijke (samo za nastavke C 6,3).

- **Zahvat za C 6,3 i E 6,3 bitove.**
- **Tuljac se uglavljuje na otvoreno mjesto. Kod uvođenja nastavka tuljac se automatski blokira.**
- **I najmanji nastavci mogu se bez problema ukloniti, budući da tuljac podiže nastavak s magneta.**
 - brza izmjena nastavaka, uvijek samo s jednom rukom.

Napomena:

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

Tehnički opis

| | |
|------------------------|------------------|
| ukupna duljina | 57 mm |
| 6-kutna drška | 6,3 mm |
| Šesterokutni nastavak | D 6,3 (1/4 cola) |
| Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cola) |
| Oznaka proizvođača | 887/4 RR |

prikladno za stroj

da

Vrsta proizvoda

Držači nastavaka