

Garant**Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama, ukupna duljina: 180mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 700940 180 |
| GTIN | 4045197416964 |
| Razred artikla | 71B |

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Standard:**DIN ISO 5746.****Materijal:**

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

| | |
|---|--|
| Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø | 2,2 mm |
| ukupna duljina | 180 mm |
| Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø | 3,4 mm |
| Standard | DIN ISO 5746 |
| Odlika čeljusti | nazubljeno |
| Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
| Materijal | Specijalni alatni čelik |
| Površina | kromirano |
| bez iskrenja | ne |

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta