


HOLEX

Garnitura kliješta za sigurnosne prstenove 4-dijelna za vanjske prstenove, broj kliješta: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700145 4
GTIN	4045197492746
Razred artikla	72A

Opis

Izvedba:

Kovano na kalupu iz jednog komada čelika, krakovi s plastičnom prevlakom.

Standard:

DIN 5254 A – gerade Backen, für Außensicherungsringe.

Dio isporuke:

Po 1 kliješta za sigurnosne prstenove br. art. 719905 vel. A0; A1; A2; A3.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan vanjski prsten za vanjski Ø sigurnosnog prstena: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø vrha: 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm

ukupna duljina, maksimalna: 135; 135; 180; 225 mm

Tehnički opis

Broj kliješta	4
Ø vrha	0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
za vanjski Ø sigurnosnog prstena	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

ukupna duljina, maksimalna	135; 135; 180; 225 mm
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Standard	DIN 5254 A
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

Pribor

Kliješta za vanjske prstenove tip A2	719905 A2
Kliješta za vanjske prstenove tip A3	719905 A3
Kliješta za vanjske prstenove tip A0	719905 A0
Kliješta za vanjske prstenove tip A1	719905 A1