

HOLEX**Momentni ključ osnovna naprava, maks. stezni moment: 12Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657500 12
GTIN	4045197566010
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.** Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657590.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Dodatni pribor:

Ključ za podešavanje br. 657520.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	12 Nm
Težina	190 g

Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	2 - 12 Nm
Očitavanje	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Ukupna duljina L	125 mm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog ključa „SmartCheck“ maks. stezni moment 10 Nm	654650 10
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657630 1-1/4
Ključ za podešavanje okretnog momenta	657520
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657630 1-3/8
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657630 1-1/2