



Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom, veličina / ukupna duljina: 2/25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675220 2/25
GTIN	4013288014818
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Za priхват u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

S torzijskom zonom, **žilav i tvrd**. Torzijska zona smanjuje opterećenje šiljaka pri vijčanom spajanju. Time se čuva vijčani profil i omogućava dulji vijek trajanja (osim vel. TX40).

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav i tvrd**.

Tehnički opis

ukupna duljina	25 mm
Veličina križnog proreza	2
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	855/1 TZ PZ
Standard	DIN ISO 1173
Profil progona	Pozidriv odvijač
Kodiranje boje	da

Vrsta proizvoda

Alat s bitovima