

**Precizni bit za Pozidriv, 1/4 cola C 6,3, veličina / ukupna duljina: 0/25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	675285 0/25
GTIN	7610733211333
Razred artikla	63E

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

Izrazita elastičnost i žilavost skupa s velikom tvrdoćom osigurava dugi vijek trajanja. Vrhovi visoke preciznosti osiguravaju savršen dosjed u vijku i „Anti-Cam-Out“. Nano premaz je istodobno **kodiranje boje** i atraktivna **antikorozivna zaštita**.

**Upotreba:**

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

**Standard:**

DIN ISO 1173.

**Materijal:**

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivošću.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	25 mm
Veličina križnog proreza	0
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	PrecisionBits
Standard	DIN ISO 1173
Profil progona	Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

