



## Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom, veličina / ukupna duljina: 3/25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675220 3/25
GTIN	4013288014825
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

S torzijskom zonom, **žilav i tvrd**. Torzijska zona smanjuje opterećenje šiljaka pri vijčanom spajanju. Time se čuva vijčani profil i omogućava dulji vijek trajanja (osim vel. TX40).

#### Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

#### Standard:

DIN ISO 1173.

#### Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav i tvrd**.

### Tehnički opis

Veličina križnog proreza	3
ukupna duljina	25 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	855/1 TZ PZ
Standard	DIN ISO 1173
Profil progona	Pozidriv odvijač
Kodiranje boje	da

Vrsta proizvoda

Alat s bitovima