

## ejendals

### Par rukavica Tegera® 8802 Infinity, veličina rukavice: 7



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094365 7
GTIN	7340118318851
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Višenamjenske rukavice** iz nove Infinity serije s **odličnim osjetom dodira** i dobrim hvatom. S dijelom na dlanu otpornim na ulje i mast. Otporne na **kontaktanu toplinu do 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Otporne montažne rukavice s debelim dvostrukim slojem od nitrila i nitrilne pjene u kombinaciji s poliuretanom na bazi vode, prikladne su za blago masna i vlažna radna okruženja.

##### Standard:

EN 407

EN 388; EN 420

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnologija pletenja: 18G

Boja: crna / žuta

#### Tehnički opis

Seriya	Tegera®
Veličina rukavice	7

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	6
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / žuta
Tehnologija pletenja	18G
Kontaktna vrućina do	100 °C
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice