

**Garant****Cilindrična stezna čahura, ER steznu čahuru: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319291 32
GTIN	4045197922908
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

U standardni držač za unutarnje tokarenje ili svrdlo s izmjenjivim pločicama prihvaća se putem vanjskog promjera.

**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

**Napomena:**

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).  
Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

**Tehnički opis**

Ø d <sub>1</sub>	40 mm
prikladno za	Br. 319286
Navoj M	M40×1,5

Osnovni držač Ø d <sub>2</sub>	49,5 mm
l <sub>2</sub> s adapterom za zamjene	53 mm
l <sub>2</sub> sa steznim kliještima ER	25,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezni tuljak