

Garant**Brzoizmjenjivi adapter ER32, d=42,5, stezni Ø: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319286 20
GTIN	4045197922878
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

Putem stezne matice s vanjskim navojem se brzoizmjenjivi adapter pričvršćuje u cilindričnu steznu čahuru, odnosno VDI držač za izravno priključivanje putem adaptera.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje s 1, 2 ili 3 stezne površine.

Dio isporuke:

Zaporni vijak za zatvaranje rashladnih kanala, slijepa matice.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).

Tehnički opis

Atribut imena proizvoda	d=42,5
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter

