

Garant**VDI držač, ER steznu čahuru: 25****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319292 25 |
| GTIN | 4045197922915 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

Brzoizmjenjivi adapteri br. 319285; 319286; 319289 vijcima se pričvršćuju izravno u držač. Stabilna kombinacija s minimalnim izlaznom dužinom.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32). Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------|
| Vanjski $\varnothing d_3$ | 68 mm |
| Vanjski $\varnothing d_1$ | 30 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| l ₂ sa steznim kliještima ER | 36 mm |
| l ₂ s adapterom za zamjene | 64,5 mm |
| x s adapterom za zamjene | 116 mm |
| x sa steznom čahuricom ER | 87 mm |
| Osnovni držač Ø d ₂ | 52 mm |
| Navoj M | M32×1,5 |
| Vrsta proizvoda | Brzo izmjenjivi adapter |