



## Lepezasti brusni disk s pogledom na mjesto obrade SLTR Control, (ZA) za čelik i INOX, Ø 125 mm, granulacija: 60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565446 60
GTIN	4027497579396
Razred artikla	53L

### Opis

#### Izvedba:

Lepezasti brusni disk s **vidnim** poljem, koji omogućuje pogled na obradak. Velika debljina obloge i dugi vijek trajanja.

#### Upotreba:

Idealno za finu obradu.

### Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Granulacija	60
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	koso s izbočenim lamelama
Sredstvo za brušenje	cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Prozirne trake	da
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		