

HALDER**Bestrzajni kovački čekić, Ø glave čekića (mm) / Težina (kg): 80/4****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 755400 80/4 |
| GTIN | 4030618301851 |
| Razred artikla | 73W |

Opis**Izvedba:**

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. **Bestrzajan** zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića. S drškom od 1a orahovine.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910; rezervna drška od orahovine pogledajte pod br. 755140.

Duljina glave s umecima: 200 mm

Ø udarne površine umetka: 80 mm

Duljina drške: 800 mm

Ukupna duljina: 880 mm

Težina: 4,41 kg

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Duljina glave s umecima | 200 mm |
| Ø udarne površine umetka | 80 mm |
| Ø glave čekića | 80 mm |
| Materijal drške | Orahovina |
| Težina | 4,41 kg |
| Ukupna duljina | 880 mm |
| Materijal za kućišta | Čelik |
| Duljina drške | 800 mm |
| Serija | SUPERCRAFT® |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi |
| Oznaka proizvođača | SUPERCRAFT |
| bez trzaja | da |
| Vrsta proizvoda | Čekić |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Zamjenski umetak, najlon Ø glave čekića 80 mm | 754910 80 |
| Drška čekića od Hickory oraha za Ø glave čekića 80 mm | 755140 80 |