

Garant**Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701910 200
GTIN	4045197501455
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Veliki kapacitet rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za piano-žicu. Izolirano u skladu s **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

Kliješta kromirana, ručke s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,8 mm
ukupna duljina	200 mm
Standard	DIN ISO 5746
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta