

**Snažna kombinirana kliješta ERGO™, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701640 180
GTIN	7314150101870
Razred artikla	730

Opis**Izvedba:**

Krom-vanadij-čelik, glava i zglob kromirani. Uske, zaobljene čeljusti; iznutra nazubljene. Ručke debelih stjenki sa **prispojivim i otpojivim oprugama za otvaranje**. Oštrice dodatno induktivno otvrdnute (otprilike 64 HRC), podobne i za Piano-žicu.

Standard:

DIN ISO 5746.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta