

**Mekani čekić s najlonskim umetcima Superglas-drška, Ø glave čekića: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	754800 27
GTIN	7610733087075
Razred artikla	73B

Opis**Izvedba:**

Snažni čelični srednji dio s prihvatnim čepom i dijelom za prihvat umetaka. Umetci od najlona, otpornog na trošenje (srednje tvrd).

S čvrstom drškom od SUPERGLAS staklenih vlakana, obloga od crne plastike.

Bez povratnog udara pomoću utega u tijelu čekića. Prilikom udara utezi stvaraju silu prema dolje i sprječavaju odbijanje.

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenske umetke potražite pod br. 754720 i 754730.

Tehnički opis

Ukupna duljina	290 mm
Težina	0,33 kg
Materijal drške	Staklena vlakna
Duljina glave s umecima	90 mm
Ø glave čekića	27 mm
Duljina drške	265 mm
Materijal za kućišta	Čelik
Serijski broj	PB 303

Materijal umetka	Najlon, bijeli
bez trzaja	da
Vrsta proizvoda	Čekić

Pribor

Zamjenski umetak, najlonplosnato Ø glave čekića 27 mm	754720 27
Zamjenski umetak, najlonkonveksan Ø glave čekića 27 mm	754730 27