



Kombinirana kliješta od vanadija, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 190mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701800 190
GTIN	4003773040415
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Krom-vanadij čelik. Čeljusti narovašene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. **Za radove pod naponom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Kliješta kromirana, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	190 mm
elektrostatsko svojstvo	VDE 1000 V
Standard	DIN ISO 5746
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta