



Snažna kombinirana kliješta, koljenasta VDE-izolirano, ukupna duljina: 190mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701950 190
GTIN	4007582007447
Razred artikla	76B

Opis

Izvedba:

Veliki kapacitet rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. Kraci s drškama debelih stijenki **izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Savijena izvedba za poboljšanje ergonomije i neometan pogled na radno područje.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	190 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5743
Materijal	Specijalni alatni čelik
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

