

**Vodoinstalaterska kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 250 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705200 250
GTIN	4003773043836
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Stezni pritisak djeluje samo na **užlijebljeni zglob** s više koraka namještanja, stoga nema proklizavanja niti trošenja vijaka. Oblikovano protiv ozljede prstiju. Samostezno na cijevima i maticama. S urezanim, nazubljenim steznim čeljustima, indukcijski kaljenim.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:**DIN ISO 8976****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Stezni raspon za šesterokute: 36 mm

Stezni raspon za cijevi: 1.5/16 col

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon za cijevi	1.5/16 col
Stezni raspon za šesterokute	36 mm
Drška	Višekomponentne navlake
Površina	kromirano
Standard	DIN ISO 8976
bez iskrenja	ne
Zaštita od pritezanja	da

Vrsta proizvoda

Vodoinstalaterska kliješta i
kliješta za pumpu za vodu