

**Vodoinstalaterska kliješta Alligator® VDE navlake, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705740 250
GTIN	4003773039303
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza. **Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

Kromirane čeljusti, ručke izolirane s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon za cijevi	2 col
Stezni raspon za šesterokute	46 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Oznaka proizvođača	Alligator
Površina	kromirano
Standard	DIN ISO 8976
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materijal	Krom-vanadij čelik

bez iskrenja	ne
Fino podešavanje pomoću ureza	ne
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu