

Garant**Zglobni momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 60Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657750 60
GTIN	4045197514578
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ bez skale, s jednim krakom. Podešavanje ključa pomoću ispitnog uređaja momentnog ključa. **Mehanizam aktivacije kojeg je moguće savinuti čini neželjeno prekoračenje krajnje malo vjerojatnim. Lijevo pritezanje** primjenom utičnih alata.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijka prema unaprijed određenom momentu kod serijske proizvodnje.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

$\pm 3 \%$ od postavljene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Odgovarajuće utične alate, br. 657582 – 657950.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	870 g
maskimalan okretni moment	60 Nm
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	10 - 60 Nm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	280 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	305 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Ukupna duljina L	360 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Funkcija presavijanja	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657630 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657630 1-1/4
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657630 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2